



Hoofd

Range	Linergy
Product name	HK
Product or component type	Aanslag
Montagemethode	Verticaal montage
Quantity per set	Set van 50

Complementair

Width	22 mm
Height	20 mm
Depth	15,5 mm
Net weight	0,005 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	9,6 cm
Package 1 Weight	4 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	6 cm
Package 2 Length	9,6 cm
Package 2 Weight	230 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,573 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------