

Gegevensblad product

Kenmerken

716259

WIBE - T-stuk 56 - 500mm - Thermisch verzinkt



Hoofd

Range	Wibe
Range of product	Wibe-kabelladders
Product or component type	T-verbinding
Device short name	56

Complementair

Binnenstraal	268 mm
Type zijprofiel	Gesloten profiel
Type sport	Geperforeerd profiel
Bestemming product	Verstevigde kabelladder 500 mm breedte
Material with surface treatment	Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class	C3/C4
Lengte	1350 mm
Height	150 mm
Width	925 mm
Gewicht product	940 kg / set van 100

Omgeving

Mounting location	Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
-------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15 cm
Package 1 Width	93 cm
Package 1 Length	135 cm
Package 1 Weight	9,4 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja

Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------