

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# ADVG2323224FTH1

## Groepenkast 8 groepen ADBG2323224FTH1



### Hoofd

Enclosure type	Distributiebehuizing
Range of product	Advanced
Configuratie behuizing	Basis

### Complementair

Aantal fasen in netwerk	1 fase
Aantal horizontale rijen	2
Totaal aantal groepen	8
Aantal directe groepen	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	8
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken	4 op 1e rij voor 2 modulaire apparaten 4 op 2e rij voor 2 modulaire apparaten
Beveiligingstype	RCCB 2P 40 A 30 mA
Kookgroep	Fornhuisgroep 2P + 2N
Additional included device	8 V Beltransformator
Materiaal behuizing	Kunststof
Hoogte	380 mm
Width	220 mm
Depth	80 mm
Type frontplaat	Voorpanelen
Montage behuizing	Oppervlak
Montagesteun	2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour	Zwart

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

### Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## contractuele waarborg

---

Garantie

18 months

---