

Gegevensblad product

Kenmerken

ADVG44434FTH3

Groepenkast 7 groepen ADVG44434FTH3



Hoofd

Enclosure type	Distributiebehuizing
Range of product	Advanced
Configuratie behuizing	Basis

Complementair

Aantal fasen in netwerk	3 fases
Aantal horizontale rijen	2
Totaal aantal groepen	7
Aantal directe groepen	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	7
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken	2 op 1e rij voor 1 modulaire apparaat 0 op 2e rij voor 0 modulaire apparaten
Beveiligingstype	RCCB 4P 40 A 30 mA
Kookgroep	Fornhuiskgroep 2P + 2N
Additional included device	8 V Beltransformator
Materiaal behuizing	Kunststof
Height	380 mm
Width	220 mm
Depth	80 mm
Type frontplaat	Voorpanelen
Montage behuizing	Oppervlak
Montagesteun	2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour	Zwart

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.