

Gegevensblad product

Kenmerken

BOXPLUS18311

Boxplus18 3r doorzichtige deur opbouw



Hoofd

Range	Pragma
Product or component type	Behuizing
Enclosure type	Distributiebehuizing
Breedte	Buiten: 426 mm
Hoogte	600 mm
Diepte	145 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
Meegeleverde apparatuur	1 x identificatieplaatje 1 x markeringskit 1 x klemmenblok 1 x strip voor blindplaat
Type of door	Transparant

Complementair

Montage behuizing	Oppervlak
Aantal modules van 9 mm	26
Totaal aantal modules (18 mm)	72
Vermogensdissipatie in W	53 W
[In] rated current	90 A
Railtype	DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Kabelinvoer	Verwijderbare platen Kabel of buis Geleiding Kabel of buis
Aantal klemmenblokken	1 aarding (Quick) met 26 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	2 x 25 mm ² voor aarding 24 x 6 mm ² voor aarding
Materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
Kleur	Deur: gerookt Behuizing: wit Voorkant: wit (RAL 9016)
Inbouwdiepte	0 mm
Inwendige diepte	94 mm

Omgeving

Vuurbestendigheid	Achterdeel: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Voorkant: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Deur: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP40 met deur
IK beschermingsgraad	IK09 met deur
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Standards	IEC 61439-3 IEC 60695-2-11 IEC 61439-1
Quality labels	CEBEC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,4 cm
Package 1 Width	50 cm
Package 1 Length	67,5 cm
Package 1 Weight	5,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist