

Gegevensblad product

Kenmerken

CSU08050100

KG 281/LB 4000 - Draadpendel - FB - M10 L= 3m - Elektrolytisch verzinkt



Hoofd

Range of product	Stago
Product or component type	Stang met schroefdraad
Mounting location	Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages

Complementair

Compatibiliteit product	Kabelgoot KG281 Kabelgoot KB184 Kabelgoot KB284 Kabelladder LB4000 Glasvezel kabelbuis
Bevestigingsmethode	Met schroef
Material with surface treatment	Staal elektrisch gegalvaniseerd
Corrosion class	C2
Type schroefdraad	M10
Lengte	3000 mm
Gewicht product	0,5 kg / set van 1

Omgeving

Standards	DIN 4102-12
-----------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	1 cm
Package 1 Length	300 cm
Package 1 Weight	1,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist