

Gegevensblad product

Kenmerken

CSU08165074

KG 281 - Afdekgoot 330/1 - 11x330mm - L=2m - Gelakt - RAL9010 - SV



Hoofd

Range of product	Stago
Product or component type	Afdekplaat
Mounting location	Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages

Complementair

Bestemming product	Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 330 mm
Bevestigingsmethode	Schroefloos
Material with surface treatment	Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
Corrosion class	C2
Dikte	1 mm
Lengte	2000 mm
Gewicht product	2,831 kg / set van 1

Packing Units

Gewicht verpakking 1	1,000 g
Hoogte verpakking 1	1,000 mm
Breedte verpakking 1	1,000 mm
Lengte verpakking 1	1,000 mm

Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product