

Gegevensblad product

Kenmerken

CSU08190000

LB 4000 - Sluitring - M6 à 100 stuks - 6mm - Elektrolytisch verzinkt



Hoofd

Range of product	Stago
Product or component type	Sluitring
Mounting location	Verwarmde faciliteit met lage blootstelling aan corrosie hotels en kantoren

Complementair

Compatibiliteit product	Kabelgoot KG281 Kabelgoot KB184 Kabelgoot KB284
Bevestigingsmethode	Met schroef
Material with surface treatment	Staal elektrisch gegalvaniseerd
Corrosion class	C1
Gewicht product	0,001 kg / set van 100

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,2 cm
Package 1 Width	1 cm
Package 1 Length	1 cm
Package 1 Weight	1 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist