

Gegevensblad product

Kenmerken

CSU08701079

KG 281 - T-stuk - Gezet - Verticaal - 70x60mm
- Gelakt - RAL9010



Hoofd

Product or component type	T-stuk
---------------------------	--------

Complementair

Bedieningshoek	90 °
Type richtingsverandering	Verticaal
Regeling	Vast
Bestemming product	Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 70 mm
Bevestigingsmethode	Met schroef
Materiaal	Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
Binnenstraal	120 mm
Width	73 mm

Omgeving

Atmosferische corrosiviteitscategorie	C2
Milieu-eigenschappen	Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Gewicht product	1,365 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist