

Gegevensblad product

Kenmerken

CSU08717019

KG 281 - Aanzetstuk - Gezet - 500x60mm -
64x903x210mm - RAL1013



Hoofd

Product or component type	Vertakkingsstuk
---------------------------	-----------------

Complementair

Bedieningshoek	90 °
Type richtingsverandering	Horizontaal
Regeling	Vast
Bestemming product	Kabelgoot KG281 hoogte 60 mm 500 mm
Bevestigingsmethode	Met schroef
Materiaal	Staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
Height	64 mm
Width	903 mm
Depth	210 mm
Binnenstraal	100 mm

Omgeving

Atmosferische corrosiviteitscategorie	C2
Milieu-eigenschappen	Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Gewicht product	1,557 kg / set van 1

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist