

Gegevensblad product

Kenmerken

INS5596003

Stago - front cover F80 - 1500 mm - steel - white - RAL9010



Hoofd

Range of product	Stago
Product or component type	Voorkap
Kleurtint	Wit (RAL 9010)
Quantity per set	3 m

Complementair

Afmetingen kabelgoot	110 x 52 mm 165V x 52 mm 130 x 72 mm 183 x 72 mm 120 x 65 mm 165W x 52 mm 233 x 72 mm 110 x 72 mm 170 x 65 mm 170A x 65 mm 170 x 72 mm
Grootte opening vooraan	80 mm
Bevestigingsmethode	Vastgedrukt
Materiaal	Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking	Met poederlaag
Lengte	1500 mm
Height	12,7 mm
Width	80 mm
Compatibility code	WGX-F80

Omgeving

Standards	EN 50085-1:2005
Ambient air temperature for operation	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,4 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	150 cm
Package 1 Weight	707,32 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist