

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYEL3525D8

Aardkabels - Ø25mm² - 350mm - 10 stuks



Hoofd

Range	Spacial
Anwendung	Multifunctioneel
Product or component type	Aardingsdraad
Apparaatsamenstelling	1 invoerkabel
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Materiaal	PVC (polyvinylchloride) groen en geel voor schede Koper en koperlegering voor aansluitklem
Bevestigingsmethode	Moer en sluitring - op aardverbinding locatie
Lengte	350 mm
Breedte	16 mm
Nominale doorsnede	25 mm²
Diameter	8,3 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	1,6 cm
Package 1 Length	36,6 cm
Package 1 Weight	104,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,0 cm
Package 2 Width	12,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,04 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	20,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	10,4 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------