

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYVDM20U8P

Spacial S3D - Draairaam 19" - 20HE



Hoofd

Range	Spacial
Categorie toebehoren	Montage toebehoren
Product or component type	19" rack
Applicatie	Elektronisch Multifunctioneel
Nominale afmetingen voor kast	- H: 1000 mm W: 800 mm D: 250 mm - H: 1000 mm W: 800 mm D: 300 mm - H: 1000 mm W: 800 mm D: 400 mm
Type rack	Draaiend
Montagezone	Voorzijde kast
Bereik compatibiliteit	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial Spacial VDM Spacial Spacial CRN Spacial Spacial CRNG
Apparaatsamenstelling	Vaste elementen 1 19" draaiend chassis 2 slot
Aantal units 19"	20

Complementair

Materiaal	Chassis: staal
Beschrijving kast/cel	Aan de wand gemonteerde kast
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Type slot	Slot met 3 mm dubbelbaard inzetstuk
Bevestigingsmethode	Via bevestigingselement
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Permanente toelaatbare belasting	3 kg per eenheid
Rekken 19" openen	Omkeerbaar 120 °
Hoogte	Nominaal: 1000 mm
Breedte	Nominaal: 800 mm
Diepte	130 mm
Net weight	11,6 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	95,0 cm
Package 1 Width	83,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	11,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------