

Gegevensblad product

Kenmerken

RTY187873001

TwinBus Portier - electrically adjustable camera module colour - Titanium



Hoofd

Product or component type	Elektrisch omschakelbare cameramodule
Type sensor	1.3" CCD kleurencamera
Kleurtint	Titaan

Complementair

Bestemming product	Modulair deurstation TwinBus-videodeurintercomsysteem
Kleur lichtbron	Wit LED bediening via schemerschakelaar
Detectiehoek	60° verticaal 80° horizontaal
Horiz x vert hoek weerg	60° verticaal 80° horizontaal
Voeding	Via videovoedingseenheid Via hoofdtransformator
Elektrische aansluiting	Coaxiale aansluiting TwinBus-aansluiting
Lichtgevoeligheid	0 lux
TV-standaarden	PAL
Pixelresolutie	752 x 582
AV-uitgangsniveau	1 Vpp, symmetrisch
Beschikbarefunctie	Automatische blootstelling
Montagehoogte	1500...1650 mm
Width	95 mm
Height	95 mm
Depth	33 mm

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Weersbestendig
Ambient air temperature for operation	-20...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	12,3 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	0,23 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur