



Principal

Gama de produse	Ultra
Tip produs sau componenta	Caseta de pardoseala la nivel
Tip de podea	Podea marcata
Forma doza de podea	Dreptunghiular
Destinatie produs	Wiring device 45 x 45 mm Wiring device 22.5 x 45 mm
Culoare	Negru (RAL 9004)
Cantitate pe set	Set de 2

Suplimentar

Mod de fixare	Monolit
Numar module	6 module
Material	PC/ABS
Inaltime	90 mm
Latime	252 mm
Adancime	167 mm

Mediu

Standarde	IEC 60670-1 UNE 20451
Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,0 cm
Latime prima forma de impachetare	17,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	340,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,166 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale