

Fiche produit

Caractéristiques

16481

PowerLogic, Transformateur d'intensité 600/5 A pour Barre 65x32mm



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 8 VA Classe 1 à 12 VA Classe 3 à 15 VA
Courant nominal (In)	600 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre
Rapport transformateur de courant	600/5
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Jeu de barres
Largeur	32 Mm intérieur: 90 mm extérieur:
Hauteur	65 Mm intérieur: 90 mm extérieur:
Profondeur	87 mm extérieur:
Poids du produit	0,6 kg
Ouverture des barres	65 x 32
Plombage	Avec

Environnement

Normes	CEI 60044-1 VDE 0414
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	95...100 %
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------