



Základní popis

Řada	Thorsman
Typ produktu nebo součásti	Pracovní lampa
Použití zařízení	Osvětlení
Světelný zdroj	LED

Doplňky

Typ instalace	Venkovní Vnitřní
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Konfigurace násuvného pólu	2P
Standard zástrčky	European
Světelný tok	1500 lm
Životnost žárovky	50000 H
Index podání barev	R _a =80
Součást výrobku	S připojením
Třída el. izolace	Třída II
Výška	270 mm
Šířka	130 mm
Hloubka	315 mm
Hmotnost přístroje	1,86 kg
Cílová země	Čína

Prostředí

Popis prostředí	Prachotěsné Stříkající voda
Stupeň krytí IP	IP54
Stupeň ochrany IK	IK07
Provozní teplota	-10...40 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	13 cm
Šířka balení 1	27 cm
Délka balení 1	31,5 cm
Hmotnost balení 1	2,194 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------