



Základní popis

Řada	Mureva
Výrobní řada	Mureva lights
Typ produktu nebo součásti	Floodlight
Použití zařízení	Sklady a garáže Rezidenční Podpora mediálních zařízení Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Doplňky

Typ instalace	Venkovní
Total system power	30 W
Světelný zdroj	LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Power factor	0,9
Index podání barev	R _a =80
Světelný tok	3000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Teplota barev	4000 K
Barevný odstín	Černá
Součást výrobku	Sensor
Třída el. izolace	Třída F
Úhel paprsku	110 °
Tvar	Obdelník
Výška	189,4 mm
Šířka	201,4 mm
Hloubka	26,5 mm
Hmotnost přístroje	820 g

Prostředí

Popis prostředí	Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP	IP44
Stupeň ochrany IK	IK04
Provozní teplota	-30...45 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	21,8 cm
Šířka balení 1	21,8 cm
Délka balení 1	21,8 cm
Hmotnost balení 1	800 g

Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	40 cm
Délka balení 2	60 cm
Hmotnost balení 2	8,703 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	80
Výška balení 3	75 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm
Hmotnost balení 3	81,624 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	3 years
--------	---------