



### Základní popis

Výrobová řada	Merten System M
Typ produktu nebo součásti	Radio and loudspeaker socket
Představení přístroje	Mechanism with fixing frame and cover plate

### Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Dostupné funkce	Alarm Sleep timer Equalizer
Barevný odstín	Černá (RAL 9005)
Velikost	1.54 inch
Funkce alarmu	Snooze
Přenosová frekvence	174...240 MHz pro DAB 87,5...108 MHz pro FM
Typ komunikační sítě	Bluetooth 4.1 + EDR
Komunikační služba	AVRCP A2DP
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50...60 Hz
Typ signálu	DAB+ FM/RDS
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK03
Provozní teplota	5...35 °C
Relativní vlhkost	10...75 %
Šířka	142 mm
Výška	70,8 mm
Hloubka	41,1 mm
Hloubka zapuštění	20,2 mm

### Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	360,0 g
Výška balení 1	6,5 cm
Šířka balení 1	11 cm
Délka balení 1	19,5 cm

Typ balení 2	S02
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	2,047 kg
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Výška balení 3	75 cm

### Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------