



Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Pure
Násobnost	Dvojnásobný
Směr instalace	Vodorovná
Typ jističe	Double
Počet modulů	2 x 2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	White glass
Side color	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Materiál	Polykarbonát: intermediate plate Sklo: krycí rámeček
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Šířka	156 mm
Výška	90 mm
Hloubka	11 mm
Hmotnost přístroje	0,088 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP21 D

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,5 cm
Šířka balení 1	9,7 cm
Délka balení 1	19,5 cm
Hmotnost balení 1	137,0 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	17
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm

Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	2,632 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------