



Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de producto o componente	Bloque de la fuente de alimentación
Nombre del producto	Linergy BW
Product name	Prisma P armario Prisma G armario Linergy BW barra de distribución
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Equipo suministrado	Con conexión
Normas	IEC 61439-1, en interior de Prisma IEC 61439-2, en interior de Prisma
Certificaciones de producto	ASEFA

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Linergy BW embarrado
Número de polos	4P
Installation description	Armario - anchura 650 mm Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm Armario de suelo+ conducto - anchura 600 + 300 mm Cofret y conducto - anchura 600 + 300 mm
Equipo instalado	Compact, estado 1 fijo NSX400 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INS320...400 - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV320...400 - control: mando rotativo horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS400 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación
[Ie] Corriente nominal de empleo	400 A
[In] Corriente nominal	400 A
Peso del producto	2,68 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	2,69 kg
Paquete 1 Altura	12,5 cm
Paquete 1 ancho	19 cm
Paquete 1 Longitud	24,5 cm
Tipo de unidad del paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	72
Peso del paquete 2	205,68 kg
Paquete 2 Altura	65 cm
Ancho del paquete 2	80 cm
Longitud del paquete 2	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----