



Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L szekrény
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 3 csuklópánt
Type of door	Teli
IP védettségi szint	IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval IP41 ajtóval és esővédő tetővel

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Fali szekrény - szélesség 600 mm Álló szekrény - szélesség 600 mm Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	3
Door opening angle	130°
Függoleges modulok (50 mm) száma	27
Szekrény anyaga	Kezelő (rotációs hajtás): poliamid Üveg Keret: kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	1380 mm
Szélesség	600 mm
Mélység	33 mm
Nettó súly	10,06 kg
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Szín	Fehér (RAL 9001)

Környezet

IK védettségi fok	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,000 cm
1. csomag szélessége	63,500 cm
1. csomag hossza	141,500 cm
1. csomag súlya	11,461 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL

Egységek száma 2. csomagban	20
2.csomag magassága	100,000 cm
2. csomag szélessége	200,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	250,220 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja