



Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma P cubicle
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 2 csuklópánt 150 mm-es elválasztó az oldalsó rekeszekhez Felületkezelő tartozék
Szekrény szerelése	Álló kivitelű
Type of door	Teli
IP védettségi szint	IP30

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Mező - szélesség 800 mm Mező - szélesség 650 + 150 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	2
Door opening angle	120°
Függoleges modulok (50 mm) száma	36
Szekrény anyaga	Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	2000 mm
Szélesség	800 mm
Mélység	30 mm
Nettó súly	24,92 kg
Felületkezelés	Egyenletes Matt
Szín	Fehér (RAL 9001)

Környezet

IK védettségi fok	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	80,500 cm
1. csomag hossza	203,500 cm
1. csomag súlya	24,920 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	90,000 cm
2. csomag szélessége	202,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	249,300 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ