



Hauptmerkmale

Baureihe	Micro Pragma
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Gehäusotyp	Modulares Gehäuse
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe	8
Anzahl an horizontalen Reihen	1
Art der Tür	Reversibel Transparent
Breite	198 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	72 mm

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	16
Gesamtzahl der 18-mm-Module	8
Schientyp	DIN
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschendes Material
Innentiefe	66 mm
Farbe	Gehäuse: weiß (RAL 9003)
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Normen	EN 60439-3 IEC 23-48 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Feuerbeständigkeit	650 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529 (with installation of devices IP40 minimum)
Schutzart (IK)	IK07 entspricht EN 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	20,000 cm
VPE 1 Gewicht	405,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	23,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	59,500 cm
VPE 2 Gewicht	6,220 kg
VPE 3 Art	P12

VPE 3 Menge	112
VPE 3 Höhe	60,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	62,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------