



Hauptmerkmale

Baureihe	Domae
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	3L
Länge in 18-mm-Modulen	12

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	4-polig 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 3P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	54 mm
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom I _e	63 A bei 40 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-1
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	24
Breite	220 mm
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Easy9 Easy9 MCB Easy9 Easy9 RCBO Easy9 Easy9 RCCB Easy9 Easy9-Schalter Domae

Montage

Normen	IEC 60664 EN/IEC 60439-1
Feuerbeständigkeit	850 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1 cm
VPE 1 Breite	2,5 cm
VPE 1 Länge	21,2 cm
VPE 1 Gewicht	80 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------