



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO-Einsätze
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Erläuterungen zum Gerät	Mechanism with fixing frame
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

Zusatzmerkmale

Stellglied	Drucktaster
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Schalterfunktion	Doppeltaster, Schließer
Anzahl der Wippen	2
Nennstrom	10 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm ² Schraubklemmen:aluminiumfarben, Klemmenanschluss2,5 mm ²
Befestigung	Durch Schrauben und Krallen

Montage

Produktzertifizierungen	VDE
-------------------------	-----

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	60,8 g
Höhe VPE1	3 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	7 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	608 g
Höhe VPE2	7,5 cm
Breite VPE2	15 cm
Länge VPE2	17,9 cm
Höhe VPE3	99,2 cm

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration

 [Produktumweltprofil](#)

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
