



Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktname	Mureva Enclosure
Produkt- oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyyp	Gehäuse für Netzsteckdose
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	8
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	4
Gesamtzahl der 18-mm-Module	4
Anzahl der horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Doppelisolierung Klasse II
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle	1
Art der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung in W	10 W
[In] Bemessungsstrom	63 A
Schienentyp	DIN
Anzahl der Ausschnitte PG ISO	1
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschendes Polymer
Produktgewicht	0,425 kg
Basisabmessungen	65 x 85 mm
Breite	98 mm
Höhe	248 mm
Tiefe	98 mm
Innentiefe	61 mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60670
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013

Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,700 cm
VPE 1 Breite	9,800 cm
VPE 1 Länge	24,500 cm
VPE 1 Gewicht	395,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	21,800 cm
VPE 2 Breite	34,300 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,400 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	192
VPE 3 Höhe	100,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	94,392 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt
Minimum percentage of recycled plastic content	26

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------