



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék neve	Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Szekrény, hálózati csatlakozókhoz
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	8
18 mm-es modulok száma soronként	4
Összesen 18 mm-es modulok	4
A vízszintes sorok száma	1
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály Kettős szigetelés
Az interfészek nyílásainak száma	3
Fedlapok száma	1 esetén 50 x 50 hálózati szerelvények
Tartozékok	1 lemez 50 x 50 teljesítménykimenethez
Mellső burkolat típusa	Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban	10 W
[In] névleges áram	63 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	1
Reteselési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Burkolat: önkioltó polimer
Nettó súly	0,61 kg
Alapméretek	65 x 85 mm
Szélesség	98 mm
Magasság	392 mm
Mélység	98 mm
Belső mélység	61 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	EN 62262 EN 50263 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Tűlfeszültség kategória	II
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10 cm
1. csomag szélessége	10,4 cm
1. csomag hossza	39 cm
1. csomag súlya	557 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	34,5 cm
2. csomag szélessége	21,5 cm
2. csomag hossza	40,5 cm
2. csomag súlya	3,342 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	144
3. csomag magassága	80 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	92,208 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content	26

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------