



Fő jellemzők

Termékcsalád	Kaedra
Termék vagy komponens típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Szekrény, moduláris eszközhöz
Szekrény alaptartozékok	1 sorkapocs tartó 2 huzalozó heveder 2 sorkapocs 32 furat 2 jelölőkészlet
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
Soronként 18 mm-es modulok száma	18
Összesen 18 mm-es modulok	36
A vízszintes sorok száma	2
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés III. osztály
Tartozékok	2 jelölő készlet 2 kábelköteg 1 sorkapocs tartó 2 sorkapocs 32 furattal
Melső burkolat típusa	Megfordítható Átlátszó
Névleges áramerősség	90 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	17
A sorkapcsok száma	2 mellett 32 kimenők
Elosztóblokk kimenők	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
Reteszelési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Önkilító polimer
Szélesség	448 mm
Magasság	460 mm
Mélység	160 mm
Belső mélység	88 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	IEC 60497-4-1 EN 50102 EN 50263 IEC 60529 IEC 670 IEC 60695-2-10
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-10
IP védettségi szint	IP651 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória	III
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,500 cm
Package 1 Width	47,000 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	4,425 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	91,650 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------