



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Kurzbezeichnung des Geräts	iCH
Produkt- oder Komponententyp	Betriebsstundenzähler
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P Tür Prisma Prisma G Tür
Messwerttyp	Betriebszeit
Displaytyp	Elektromechanisch 7 Ziffer(n), Anzahl an Dezimalstellen = 2
Gemessener Höchstwert	99999,99 h

Zusatzmerkmale

Gesamte Skalenanzeige	99999,99
Rückstellung	Ohne
Anzeigegenauigkeit	0,0001
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC bei 50 Hz
Leistungsaufnahme in VA	0,15 VA
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene

Montage

9-mm-Raster	4
Schutzart (IP)	Vorderseite: IP65
Breite	36 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	67 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,6 cm
VPE 1 Breite	4,0 cm
VPE 1 Länge	9,0 cm
VPE 1 Gewicht	94,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	72
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,141 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------