



### Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Baureihe                     | ELSO   |
| Kompatibilität des Bereichs  | ELSO Riva<br>ELSO Scala<br>ELSO Fashion              |
| Produkt- oder Komponententyp | Potenzialausgleichsdose                              |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte |
| Farbton                      | Perlweiß (RAL 1013)                                  |
| Menge pro Satz               | Satz à 1   |

### Zusatzmerkmale

|                   |  |
|-------------------|--|
| Gehäusevariante   | Einbau   |
| Anzahl der Pole   | 1  |
| Kabel-Querschnitt | 4 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>1 x 6 mm <sup>2</sup> |
| Befestigungsmodus | Durch Schraube                                   |
| Material          | Duroplast  |

### Montage

|                |           |
|----------------|-----------|
| Normen         | DIN 42801 |
| Schutzart (IP) | IP20      |

### Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 6,5 cm |
| VPE 1 Breite  | 7,5 cm |
| VPE 1 Länge   | 7,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 95,0 g |
| VPE 2 Art     | PAL    |
| VPE 2 Menge   | 2400   |
| VPE 2 Höhe    | 112 cm |
| VPE 2 Breite  | 80 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120 cm |
| VPE 2 Gewicht | 254 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                    |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                       |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja                   |
| Umweltproduktdeklaration        |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|