



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp	Aufputzgehäuse
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	1fach
Gehäusevariante	Oberfläche
Material	Thermoplastisch
Höhe	80,5 mm
Breite	80,5 mm
Tiefe	47,5 mm
Montagehalterung	Für entflammaren Untergrund geeignet

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	71,3 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	19,5 cm
VPE 2 Länge	24,3 cm
VPE 2 Gewicht	713 g

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

---

Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 Monate
----------	-----------

---