



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Befestigungsband
Kurzbezeichnung des Geräts	TUB
Farbton	Grau
Menge pro Satz	Satz à 1
Verpackungstyp	Kunststoffbeutel

Zusatzmerkmale

Material	Galvanisierter Stahl Kalt gewalzter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt PELD (Polyethylen niedriger Dichte)
Bohrlochgröße	6 x 6 mm
Praktische Belastungsfähigkeit	1 kN
Breite	14 mm
Dicke	2,5 mm
Länge	10 m
Produktgewicht	0,76 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...60 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,4 cm
VPE 1 Breite	100 cm
VPE 1 Länge	0,25 cm
VPE 1 Gewicht	760 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	27,7 cm
VPE 2 Breite	26,8 cm
VPE 2 Länge	42,8 cm
VPE 2 Gewicht	19,592 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	325
VPE 3 Höhe	70 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	266,696 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------