



### Hauptmerkmale

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Baureihe                     | ELSO                  |
| Kompatibilität des Bereichs  | ELSO Contura          |
| Produkt- oder Komponententyp | Jalousie-Taster       |
| Gerätedarstellung            | Vollständiges Produkt |
| Farbton                      | Reinweiß (RAL 9010)   |
| Menge pro Satz               | Satz à 10             |

### Zusatzmerkmale

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stellglied           | Drucktaste                                                  |
| Gehäusevariante      | Oberfläche                                                  |
| Schaltanwendung      | Rollladen                                                   |
| Anzahl der Wippen    | 2                                                           |
| Verriegelungsart     | Elektrisch und mechanisch                                   |
| Bemessungsstrom      | 10 A bei 250 V AC                                           |
| Beschriftung         | Auf- und Abwärtspfeile                                      |
| Anschlüsse - Klemmen | Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Material             | Thermoplastisch                                             |
| Höhe                 | 63 mm                                                       |
| Breite               | 63 mm                                                       |
| Projektionstiefe     | 30 mm                                                       |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 4,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 6,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 6,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 65,2 g  |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 8,5 cm  |
| VPE 2 Breite  | 16,7 cm |
| VPE 2 Länge   | 20 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 652 g   |
| VPE 3 Höhe    | 91,9 cm |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|