



Principal

Gama de produtos	Polinorma
Tipo de produto ou componente	Divisor de fixação rápida
Cor	Cinzento(RAL 7030)
Quantidade por conjunto	30 m

Complementar

Material	PVC (polivinil clorido)
Destino do produto	Prateleira de cabos 40 mm 100 mm Prateleira de cabos 40 mm 150 mm Prateleira de cabos 40 mm 200 mm
Comprimento	3000 mm
Altura	35 mm
Largura	45 mm

Ambiente

Retardamento de chamas	V0
Normas	EN 60695-11-10 UNE 23727 IEC 61537
Temperatura do ar ambiente para operação	-20...60 °C
Grau de protecção IK	IK10

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	100,0 cm
Package 1 Weight	308,0 g

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------