



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Aqua-Top
Produkt oder Komponententyp	Schalter
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Farbton	Perlweiß(RAL 1013)
Lichtquelle	Glimmlampe
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

Zusatzmerkmale

Stellglied	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Schalterfunktion	2-polig 1-polig
Anzahl der Wippen	1
Nennstrom	10 A bei 250 V AC
Lampenfunktion	Anzeige
Kennzeichnung	1 - 0
Anschlüsse - Klemmen	Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm ²
Material	Thermoplast
Oberflächenfinish	Matt
Befestigung	Mit Schrauben
Höhe	81 mm
Breite	65 mm
Projektierungstiefe	53 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	118,7 g
Höhe VPE1	5 cm
Breite VPE1	8 cm
Länge VPE1	6,5 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	1,187 kg
Höhe VPE2	6,4 cm
Breite VPE2	18,3 cm
Länge VPE2	34 cm
Höhe VPE3	97,7 cm

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------