



Egenskaber

Produktserie	"Performa"
Produkttype	Gitterbakke
Antal pr. Sæt	6 m

Produktinformationer

Form	U-form
Materiale	Stål AISI 304 (rustfri stål)
Atmosfærisk/korrosionskategori	C5-I
Wirediameter langsgående	4,4 mm
Wirediameter tværgående	3,9 mm
Ledertværsnit	49368 mm ²
Standarder	IEC 61537 EN 50102 IEC 60068-2-75 EN/ISO 9227 DIN 4102-12
Længde	3 m
Højde	110 mm
Bredde	500 mm
Passer til højde	105 mm
Bredde	500 mm
Overfladebehandling	Rustfri stål

miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-40...120 °C
IK kapslingsklasse	IK10

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt