



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp	Endstück
Installationssystem für die Verkabelung	Brüstungskanal
Farbton	Weiß (RAL 9016)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	161 x 72 mm
Montageort	Rechts
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Höhe	184 mm
Breite	72 mm

Montage

Richtlinien	73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie 93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 50085-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,2 cm
VPE 1 Breite	3,3 cm
VPE 1 Länge	18,5 cm
VPE 1 Gewicht	70,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------