



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Thermoelektrischer Ventilantrieb

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
---------------------------------	-------

Montage

Schutzart (IP)	IP54
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	10,500 cm
VPE 1 Gewicht	140,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	31,500 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	5,330 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 Monate