



### Egenskaber

Range	Wibe
Product	Kabelstige
Produkttype	Dæksel
Mounting location	Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Montagevinkel	90 °
Montage	Med klemme
Retning på ændringsstykke	Horisontal

### Produktinformationer

Anvendes til	400 mm bredde 90° bøjning
Material with surface treatment	Stål, forgalvaniseret
Corrosion class	C2
Længde	670 mm
Højde	10 mm
Bredde	670 mm
Vægt	221 kg / sæt med 100

### Forpackningsinformation

Forpakning 1 vægt	2,210 g
Forpakning 1 længde	1,000 mm

### Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil For Produkt</a>

### Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

### Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------