



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Sichtblendenbezeichnung	ELSO MEDIOPT care
Produkt oder Komponententyp	Spannungsversorgung
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Anzahl der Pole	11
Primärspannung	230 V AC
Sekundärspannung	8 A 24 V DC
Leistungsaufnahme in W	200 W
Höhe	50 mm
Breite	199 mm
Tiefe	119 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,0 cm
VPE 1 Breite	13,0 cm
VPE 1 Länge	23,1 cm
VPE 1 Gewicht	895,0 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	330
VPE 2 Höhe	113,5 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	321,35 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---