



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO MEDIOPT care
Produkt- oder Komponententyp	Stromversorgung
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Anzahl der Pole	8
Primärspannung	230 V AC
Sekundärspannung	10 A 24/27 V DC
Leistungsaufnahme in W	240 W
Höhe	100 mm
Breite	126 mm
Tiefe	126 mm

Montage

Normen	SELV
--------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17,4 cm
VPE 1 Breite	16,7 cm
VPE 1 Länge	25,6 cm
VPE 1 Gewicht	1088,96 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	76
VPE 2 Höhe	86,5 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	108,16 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------