



Hauptmerkmale

Product Type	Industrielle Steuertransformatoren
Nennleistung	150 VA
Typ	T

Zusatzmerkmale

Anzahl der Phasen	1 Phase
Nennleistung	150 VA
Temperature Rise	55 °C
Electrical Connection	Klemmschraubenleisten
Height	81,28 mm
Width	95,25 mm
Depth	91,19 mm
Material	Copper: winding
Fingersichere Abdeckung	FSC1

Montage

Certifications	CSA-File LR37055 Anleitung 184-N-90 UL-gelistete Datei E61239
Gehäusotyp	Keine Schutzart (offenes Gerät)
Insulation Temperature	105 °C

Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	2,454 kg
Höhe VPE1	9,652 cm
Breite VPE1	10,160 cm
Länge VPE1	10,668 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
