



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---------------|
| Produktbereich | Acti9 |
| Produktname | Acti 9 iTR |
| Produkt- oder Komponententyp | Transformator |
| Kurzbezeichnung des Geräts | iTR |
| Transformortyp | Klingeltrafo |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230 V AC 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12/24 V: +/-15 % bei Last 16/32 V: ohne Last |
| Ausgangs-Kurzschlusschutz | Eingebaut |
| Nennleistung in VA | 25 VA |
| Montagemodus | Fixiert |
| Montagehalterung | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster | 6 |
| Höhe | 89 mm |
| Breite | 54 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Farbe | Weiß |
| Hilfsanschlussklemme | Tunnelklemmenfest 2,5 mm ² Tunnelklemmenflexibel 2,5 mm ² Tunnelklemmenflexibel mit Aderendhülse 2,5 mm ² |
| Drahtabisolierungslänge | 6 mm |
| [M] Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |

Montage

| | |
|----------------------------------|---|
| Normen | EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 |
| Produktzertifizierungen | NF |
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Überspannungskategorie | Klasse II optional mit Klemmschildern |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...80 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,000 cm |
| VPE 1 Breite | 6,000 cm |
| VPE 1 Länge | 9,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 662,000 g |

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 14 |
| VPE 2 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 9,588 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|