



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Stecksocket
Kurzbezeichnung des Geräts	Stecksocket
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Farbe	Weiß

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	1P
Montagemodus	Aufsteckbar
Menge pro Satz	1
Höhe	177 mm
Breite	19 mm
Tiefe	70 mm
Kompatibilitätscode	IID IC60 ISW 40 - 125 ISW-NA

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	1,9 cm
VPE 1 Länge	17,8 cm
VPE 1 Gewicht	129 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	9,7 cm
VPE 2 Länge	21,8 cm
VPE 2 Gewicht	430 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	33
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,218 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------