



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Time delay auxiliary
Kurzbezeichnung des Geräts	iATEt
Steuerkreisspannung	24 - 110 V DC Impuls 24 - 240 V AC 50/60 Hz gehalten

### Zusatzmerkmale

Typ Einstellung	Konfiguration Zeitverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	2 Sek. bis 10 Min. 2 s - 10 h 6-60 s 1-10 s 6 s - 1 h
Maximaler Ausgangsstrom	0,2 A Halten 3 A Einschaltstrom
Halteleistungsaufnahme in VA	5 VA
Montagevariante	Befestigt, links an TL oder CT
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Überspannungskategorie	III
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Nennisolationsspannung Ui	440 V
Normen	EN/IEC 60669-2-2
Anschlüsse - Klemmen	Ausgangsleitung: gelbe Clips Anschluss Eingang: Tunnelklemmen 2 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel Anschluss Eingang: Tunnelklemmen 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	0,8 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti9 iCT Acti9 iTL
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude
Kompatibilitätscode	IATEt

### Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	40...80 °C

## Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	86,0 g
Höhe VPE1	8 cm
Breite VPE1	2,3 cm
Länge VPE1	9 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	108
Gewicht VPE2	9,789 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------