



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L + N
Länge in 18 mm Modulen	12

Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	4-polig N + 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 3P + N
Verbindungsabstand	9 mm zwischen Phase und Neutral 18 mm zwischen Phasen
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	54 mm
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Gelieferte Ausrüstung	2 Endstück
Nennbetriebsstrom Ie	80 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC 50/60 Hz Ph/N 400 V AC 50/60 Hz Ph/Ph
Nennisolationsspannung Ui	440 V AC entspricht IEC 61439-1
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	24
Höhe	30 mm
Breite	218 mm
Tiefe	27 mm
Produktgewicht	160 g
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti9 iC40

Montage

Feuer Beständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	147,0 g
Höhe VPE1	3 cm
Breite VPE1	2,7 cm
Länge VPE1	21,8 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1

Inhaltsmenge VPE2	5
Gewicht VPE2	805,9 g
Höhe VPE2	5 cm
Breite VPE2	7,8 cm
Länge VPE2	22,5 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	70
Gewicht VPE3	11,723 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt