



Principales

Gamme	Acti 9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	3P + N
Longueur modules de 18 mm	48

Complémentaires

Nombre de voies	4 voies N + 3 P
Configuration des pôles pour 1 voie	1 x 3P + N
"Pas" de raccordement	9 Mm entre phase et neutre 18 mm entre phases
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	54 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Équipement fournis	2 embout
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz Ph/N 400 V CA 50/60 Hz Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V CA se conformer à CEI 61439-1
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	96
Hauteur	30 mm
Largeur	860 mm
Profondeur	27 mm
Poids du produit	685 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti9 Acti 9 iC40

Environnement

Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	2,7 cm
Longueur de l'emballage 1	86 cm
Poids de l'emballage 1	690 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5

Hauteur de l'emballage 2	53 cm
Largeur de l'emballage 2	74 cm
Longueur de l'emballage 2	87 cm
Poids de l'emballage 2	3,65 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	135
Hauteur de l'emballage 3	60 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	105,15 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.