



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 MIN
Kurzbezeichnung des Geräts	MINp
Produkt- oder Komponententyp	Lautloser elektronischer Timer
Produktkompatibilität	Mechanisch kompatibel mit elektrischen Comb Stromschienen
Funktion verfügbar	Vorwarnfunktion
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	Fluokompakt-Lampeherkömmlich 1.500 VA Leuchtstofflampe 22 x elektronisch 23 W 230 V AC Halogenlampe 3600 W 230 V AC Glühlampe 3600 W Leuchtstofflampe 24 x elektronisch 15 W Leuchtstofflampe 27 x elektronisch 11 W Leuchtstofflampe 34 x elektronisch 7 W Leuchtstoffröhreherkömmlich 3600 VA Leuchtstoffröhreelektronisch 1.000 VA Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhreherkömmlich 3600 VA Parallel-korrigierte Leuchtstofflampeherkömmlich 1200 VA Seriell-korrigierte Leuchtstofflampeherkömmlich 3600 VA
Leistungsaufnahme in VA	6 VA
Maximaler Schaltstrom	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Zeitverzögerung	Einstellbar von 0,5 - 20 Minuten
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen - <= 6 mm²
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Breite	18 mm
Höhe	89 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	103 g

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Schutzart (IP)	IP20 B

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm

VPE 1 Gewicht	100,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	130
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	13,877 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------