



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Aufbaulichtfänger
Funktion verfügbar	Waagerecht orientierbar

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti9 Acti 9 IC IC100 Dämmerungsschalter Acti9 Acti 9 IC IC2000 Dämmerungsschalter Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programmable twilight switch with time switch function
Kabellänge	50 m
Einstellung der Lichtstärke	2...2000 lux
Montageort	Im Freien
Höhe	95 mm
Breite	48 mm
Tiefe	45 mm
Produktgewicht	40,5 g
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe
Kompatibilitätscode	Aufbaulichtfänger

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Umgebungslufttemperatur für Lagerung / Transport	-40...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	100 %
Schutzart (IP)	IP55

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	10 cm
VPE 1 Gewicht	54 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	10,5 cm
VPE 2 Breite	12 cm
VPE 2 Länge	20 cm
VPE 2 Gewicht	606 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	60

VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,184 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------